

Garant**Klemmdrehhalter PSBNL 75°, für Wendeschneidplatten SN., links, Schaft- /
Plattengröße: 25/15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251107 25/15
GTIN	4045197861993
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Feder-Set	259044 6
Plattengröße	15 mm
ISO-Code Halter	PSBNR/L 2525M15
Unterlegplatte	259031 37
Federstift-Set	259047 4
Schaftgröße	25 mm
Kopflänge L ₁	32 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Funktionsbreite L ₄	22 mm
Kniehebelschraube	259018 11
Kniehebel	259015 12
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1506..
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500