

Garant**Klemmdrehhalter PSBNL 75°, für Wendeschneidplatten SN., links, Schaft- / Plattengröße: 32/19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251107 32/19
GTIN	4045197862013
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	SN.. 1906..
Kniehebel	259015 13
Funktionsbreite L ₄	27 mm
Feder-Set	259044 7
Unterlegplatte	259031 38
Kniehebelschraube	259018 13
Plattengröße	19 mm
Gesamtlänge L	170 mm
Federstift-Set	259047 5
Kopflänge L ₁	39 mm
ISO-Code Halter	PSBNR/L 3232P19
Schaftgröße	32 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 4 mm	674242 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500