


VHM-Fräser, unbeschichtet, Ø e8 DC: 10 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	201304 10
GTIN	4045197862631
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 2

Spiralwinkel: 30 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HE mit h6

Zähnezahl Z: 2

Schneidenlänge L_c : 14 mm

Gesamtlänge L: 66 mm

Schaft-Ø D_s : 10 mm

Schaftform: HB

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,3 mm

Technische Beschreibung

Eckenfasenbreite bei 45°	0,3 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Schaft	DIN 6535 HE mit h6
Zähnezahl Z	2
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Schaft-Ø D_s	10 mm

Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Gesamtlänge L	66 mm
Schneiden-Ø D_c	10 mm
Schaftform	HB
Schneidenlänge L_c	14 mm
Spiralwinkel	30 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,3 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser