



Frässtift Z3 – mittel, mit Spanbrecher, HSS, Typ: M1020



Bestelldaten

Bestellnummer	540800 M1020
GTIN	4045197156204
Artikelklasse	52D

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-Ø 6 mm.

Frässtifte aus HSS für schwingungskritischere Anwendungen. **Form Spitzkegel** (SKM).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	Spitzkegel
Form	M1020
Gesamtlänge	60 mm
Kopf-Ø	10 mm
Schaft-Ø	6 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z3
Zahnungsart	mit Spanbrecher
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Kopflänge	20 mm
Serie	Zahnung Z3
Schneidstoff	HSS
Produktart	Frässtift

