



VHM-Fräser, unbeschichtet, Ø e8 DC: 2,5 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202276 2,5
GTIN	4045197865533
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 3

Spiralwinkel: 30 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HB mit h6

Zähnezahl Z: 3

Schneidenlänge L_c : 4 mm

Gesamtlänge L: 50 mm

Schaft-Ø D_s : 6 mm

Schaftform: HB

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,1 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 750 N/mm ²	0,011 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Schneiden-Ø D_c	2,5 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Schneidenlänge L_c	4 mm
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm ²	0,01 mm

Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Gesamtlänge L	50 mm
Zähnezahl Z	3
Schaftform	HB
Spiralwinkel	30 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,3 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser