



Trennscheibe Basic* EXTRA SCHMAL, Scheiben-Ø: 230mm



Bestelldaten

Bestellnummer	563650 230
GTIN	9009012018424
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

Universelle Trennscheiben zum gelegentlichen Trennen von Profilen, Rohren etc.

Spezifikation:

A46BF.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	6600 min ⁻¹
Scheibenbreite	1,9 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Formbeschreibung	gerade
Spezifikation	A46BF
Scheiben-Ø	230 mm
für Materialstärken	5,7 - 9,5 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Spannflansch-Paar Flansch-Ø 76 mm	563990 76
-----------------------------------	-----------