



HOLEX Pro Trennscheibe „2 in 1“, Scheiben-Ø: 100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	563500 100
GTIN	4045197438577
Artikelklasse	52M

Beschreibung

Ausführung:

Universelle Trennscheibe für Stahl und INOX.

Schnittfreudig und standfest. Bohrungs-Ø 16 mm.

Verwendung:

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit v_c .

Spezifikation:

A30Q-BF.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

Technische Beschreibung

Form	41
Formbeschreibung	gerade
Scheibenbreite	1,6 mm
maximale Drehzahl	15300 min ⁻¹

Bohrungs-Ø	16 mm
Spezifikation	A30Q-BF
Scheiben-Ø	100 mm
für Materialstärken	7,7 - 8 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		