


VHM-Fräser, unbeschichtet, Ø e8 DC: 1,2 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202298 1,2
GTIN	4045197866554
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 3

Spiralwinkel: 45 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Zähnezahl Z: 3

Schneidenlänge L_c : 3 mm

Gesamtlänge L: 38 mm

Schaft-Ø D_s : 3 mm

Schaftform: HA

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,1 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	3 mm
Zähnezahl Z	3
Schneiden-Ø D_c	1,2 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Schneidenlänge L_c	3 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 750 N/mm ²	0,006 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal

Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Toleranz Nenn-Ø	e8
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Schaftform	HA
Gesamtlänge L	38 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,5 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser