



**VHM-Fräser, unbeschichtet, Ø e8 DC: 1,8 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	202298 1,8
GTIN	4045197866578
Artikelklasse	12X

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 3

Spiralwinkel: 45 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Zähnezahl Z: 3

Schneidenlänge  $L_c$ : 3 mm

Gesamtlänge L: 38 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 3 mm

Schaftform: HA

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,1 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø $D_s$	3 mm
Schaftform	HA
Vorschub $f_z$ für Besäumen in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm
Schneidenlänge $L_c$	3 mm
Schneiden-Ø $D_c$	1,8 mm
Gesamtlänge L	38 mm
Zähnezahl Z	3

Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Toleranz Nenn-Ø	e8
Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Vorschub $f_z$ für Nutenfräsen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Spiralwinkel	45 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	$0,5 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser