



**VHM-Fräser, unbeschichtet, Ø e8 DC: 2,5 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	202298 2,5
GTIN	4045197866592
Artikelklasse	12X

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 3

Spiralwinkel: 45 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HB mit h6

Zähnezahl Z: 3

Schneidenlänge  $L_c$ : 4 mm

Gesamtlänge L: 50 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 6 mm

Schaftform: HB

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,1 mm

**Technische Beschreibung**

Toleranz Nenn-Ø	e8
Schaftform	HB
Vorschub $f_z$ für Besäumen in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,011 mm
Schneiden-Ø $D_c$	2,5 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Vorschub $f_z$ für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6

Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Gesamtlänge L	50 mm
Zähnezahl Z	3
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Schneidenlänge L <sub>c</sub>	4 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a <sub>e</sub> bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a <sub>e</sub> bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser