


**VHM-Fräser, unbeschichtet, Ø e8 DC: 5 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	202298 5
GTIN	4045197866646
Artikelklasse	12X

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 3

Spiralwinkel: 45 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HB mit h6

Zähnezahl Z: 3

Schneidenlänge  $L_c$ : 9 mm

Gesamtlänge L: 54 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 6 mm

Schaftform: HB

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,2 mm

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	54 mm
Schneidenlänge $L_c$	9 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,2 mm
Zähnezahl Z	3
Vorschub $f_z$ für Nutenfräsen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Schneiden-Ø $D_c$	5 mm

Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft-Ø $D_s$	6 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Vorschub $f_z$ für Besäumen in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Schaftform	HB
Spiralwinkel	45 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser