


VHM-Fräser, unbeschichtet, Ø e8 DC: 12 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202298 12
GTIN	4045197866707
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 3

Spiralwinkel: 45 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HB mit h6

Zähnezahl Z: 3

Schneidenlänge L_c : 16 mm

Gesamtlänge L: 73 mm

Schaft-Ø D_s : 12 mm

Schaftform: HB

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,3 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 750 N/mm ²	0,1 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Zähnezahl Z	3
Gesamtlänge L	73 mm
Schneidenlänge L_c	16 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,3 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6

Schneiden-Ø D_c	12 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
Schaftform	HB
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Spiralwinkel	45 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,5 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser

Dienstleistungen

Schaftanschliff für Schrumpffutter mit Sicherungsfunktion Schaft-Ø Werkzeug 12 mm	SZ2025 12
--	-----------