


VHM-Fräser, unbeschichtet, Ø e8 DC: 16 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202298 16
GTIN	4045197866721
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 3

Spiralwinkel: 45 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HB mit h6

Zähnezahl Z: 3

Schneidenlänge L_c : 22 mm

Gesamtlänge L: 82 mm

Schaft-Ø D_s : 16 mm

Schaftform: HB

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,4 mm

Technische Beschreibung

Schaftform	HB
Schneiden-Ø D_c	16 mm
Schneidenlänge L_c	22 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Gesamtlänge L	82 mm
Zähnezahl Z	3

Eckenfasenbreite bei 45°	0,4 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 750 N/mm ²	0,13 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Schaft-Ø D_s	16 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser

Dienstleistungen

Schaftanschliff für Schrumpffutter mit Sicherungsfunktion Schaft-Ø Werkzeug 16 mm	SZ2025 16
--	-----------