

**Garant****Frässtift, HM, Typ: R1315****Bestelldaten**

Bestellnummer	541000 R1315
GTIN	4045197156273
Artikelklasse	51D

**Beschreibung****Ausführung:**

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Entgratfrässtift (außen)** mit Radius zur Kantenverrundung.

**Sonderform Entgrat (R)**, außen.

**Verwendung:**

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

**Hinweis:**

Reduzierte Drehzahl für Frässtifte mit einer Gesamtlänge von 120 mm: maximal 11.000 min<sup>#1</sup>

**Technische Beschreibung**

Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Zahnung Kurzzeichen	Z3
Formbeschreibung	Entgrat

Form	R1315
Gesamtlänge	55 mm
Kopf-Ø	13 mm
Schaft-Ø	6 mm
Radius	10 mm
Kopflänge	15 mm
Serie	Zahnung Z3
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift