

**HOLEX Pro Trennscheibe „2 in 1“, Scheiben-Ø: 115mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	563500 115
GTIN	4045197593153
Artikelklasse	52M

**Beschreibung****Ausführung:****Universelle Trennscheibe für Stahl und INOX.**

Schnittfreudig und standfest.

**Verwendung:**

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit  $v_c$ .

**Spezifikation:****A30Q-BF.****Hinweis:**

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

**Technische Beschreibung**

Form	42
Scheibenbreite	2 mm
Formbeschreibung	gekröpft
maximale Drehzahl	13300 min <sup>-1</sup>

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Spezifikation	A30Q-BF
Scheiben-Ø	115 mm
für Materialstärken	6 - 10 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		