



Frässtift Z3 – mittel, mit Spanbrecher, HSS, Typ: D1614



Bestelldaten

Bestellnummer	540800 D1614
GTIN	4045197156143
Artikelklasse	52D

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-Ø 6 mm.

Frässtifte aus HSS für schwingungskritischere Anwendungen. **Form Kugel** (KUD).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	60 mm
Form	D1614
Formbeschreibung	Kugel
Kopf-Ø	16 mm
Schaft-Ø	6 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z3
Zahnungsart	mit Spanbrecher
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Kopflänge	14 mm
Serie	Zahnung Z3
Schneidstoff	HSS
Produktart	Frässtift

