

**Garant****Klemmdrehhalter MVPNR 117,5°, für Wendeschneidplatten VN., rechts,  
Schaft- / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251708 25/16
GTIN	4045197866998
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	16 mm
Spannpratze	259038 2
Gesamtlänge L	150 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 3
Schaftgröße	25 mm
ISO-Code Halter	MVPNR/L 2525M16
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Unterlegplatte	259031 39
Schraube für Spannpratze	259021 1
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Kopflänge L <sub>1</sub>	41 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	117,5 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Spannpratze Typ 2	259038 2
Unterlegplatte Typ 39	259031 39
Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500