

Garant**Klemmdrehhalter MVPNR 117,5°, für Wendeschneidplatten VN., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 32/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251708 32/16
GTIN	4045197867100
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	170 mm
Plattengröße	16 mm
Kopflänge L ₁	40 mm
Schraube für Spannpratze	259021 1
ISO-Code Halter	MVPNR/L 3232P16
Spannpratze	259038 2
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Schraube für Unterlegplatte	259025 3
Unterlegplatte	259031 39
Funktionsbreite L ₄	40 mm
Schaftgröße	32 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	117,5 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Unterlegplatte Typ 39	259031 39
Spannpratze Typ 2	259038 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500