

Garant**Klemmdrehhalter MVPNL 117,5°, für Wendeschneidplatten VN., links,
Schaft- / Plattengröße: 20/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251709 20/16
GTIN	4045197867117
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	125 mm
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Kopflänge L ₁	41 mm
Schaftgröße	20 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Spannpratze	259038 2
Unterlegplatte	259031 39
Schraube für Unterlegplatte	259025 3
ISO-Code Halter	MVPNR/L 2020K16
Schraube für Spannpratze	259021 1
Plattengröße	16 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel κ	117,5 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Spannpratze Typ 2	259038 2
Unterlegplatte Typ 39	259031 39
Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500