

**Garant****Klemmdrehhalter MVPNL 117,5°, für Wendeschneidplatten VN., links,  
Schaft- / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251709 25/16
GTIN	4045197867124
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	41 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-Code Halter	MVPNR/L 2525M16
Unterlegplatte	259031 39
Gesamtlänge L	150 mm
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Plattengröße	16 mm
Spannpratze	259038 2
Schraube für Spannpratze	259021 1
Schraube für Unterlegplatte	259025 3
Schaftgröße	25 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel $\kappa$	117,5 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
Unterlegplatte Typ 39	259031 39
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Spannpratze Typ 2	259038 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500