

**Garant****Klemmdrehhalter MVPNL 117,5°, für Wendeschneidplatten VN., links,  
Schaft- / Plattengröße: 32/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251709 32/16
GTIN	4045197867131
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Schraube für Spannpratze	259021 1
Schraube für Unterlegplatte	259025 3
Spannpratze	259038 2
Kopflänge L <sub>1</sub>	40 mm
ISO-Code Halter	MVPNR/L 3232P16
Schaftgröße	32 mm
Unterlegplatte	259031 39
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	40 mm
Plattengröße	16 mm
Gesamtlänge L	170 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	117,5 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Spannpratze Typ 2	259038 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
Unterlegplatte Typ 39	259031 39
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500