

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. MVPNR 117,5°, für Wendeschneidplatten VN.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 40/16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251720 40/16
GTIN	4045197867162
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	117,5 Grad
Unterlegplatte	259031 39
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	50 mm
Schraube für Pratze	259021 1
Spannpratze	259038 2
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Gesamtlänge L	300 mm
Spannhöhe L_2	38,5 mm
ISO-Code Halter	A40T MVPNR/L 16
Mittenversatz L_3	27 mm
Plattengröße	16 mm
Unterlegplattenschraube	259025 3
Schaft-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Spannpratze Typ 2	259038 2
Unterlegplatte Typ 39	259031 39
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500