

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. MVPNL 117,5°, für Wendeschneidplatten VN., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	251721 25/16
GTIN	4045197867179
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	17 mm
Spannhöhe L_2	24 mm
Plattengröße	16 mm
Einstellwinkel κ	117,5 Grad
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	32 mm
Spannpratze	259038 4
ISO-Code Halter	A25R MVPNR/L 16
Schraube für Pratze	259021 4
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Gesamtlänge L	200 mm
Unterlegplatte	259031 39
Unterlegplattenschraube	259025 3
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Spannpratze Typ 4	259038 4
Schraube für Spannpratze Typ 4	259021 4
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Unterlegplatte Typ 39	259031 39
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500