

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. MVPNL 117,5°, für Wendeschneidplatten VN., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 32/16mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	251721 32/16
GTIN	4045197867186
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	117,5 Grad
Unterlegplatte	259031 39
Spannhöhe L_2	31 mm
Schraube für Pratze	259021 4
Spannpratze	259038 2
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	40 mm
Mittenversatz L_3	22 mm
Unterlegplattenschraube	259025 3
ISO-Code Halter	A32S MVPNR/L 16
Plattengröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Gesamtlänge L	250 mm
Schaft-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Unterlegplatte Typ 39	259031 39
Schraube für Spannpratze Typ 4	259021 4
Spannpratze Typ 2	259038 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500