

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. MVPNL 117,5°, für Wendeschneidplatten VN., links,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 40/16mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	251721 40/16
GTIN	4045197867193
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Unterlegplattenschraube	259025 3
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	50 mm
Gesamtlänge L	300 mm
Unterlegplatte	259031 39
Einstellwinkel $\kappa$	117,5 Grad
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Spannpratze	259038 2
Schraube für Pratze	259021 1
ISO-Code Halter	A40T MVPNR/L 16
Spannhöhe $L_2$	38,5 mm
Plattengröße	16 mm
Mittenversatz $L_3$	27 mm
Schaft-Ø $D_s$	40 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Unterlegplatte Typ 39	259031 39
Spannpratze Typ 2	259038 2
Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500