

**Garant**
**Frässtift Z1 – grob, HM, Typ: G0618**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	540600 G0618
GTIN	4045197155856
Artikelklasse	51D

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Schaft-Ø 6 mm.

**GARANT**-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Spitzbogen** (SPG).

**Verwendung:**

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

**Technische Beschreibung**

Formbeschreibung	Spitzbogen
Gesamtlänge	50 mm
Kopf-Ø	6 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	grob
Zahnung Kurzzeichen	Z1
Form	G0618
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	18 mm
Serie	Zahnung Z1
Schneidstoff	HM

Produktart

Frässtift

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Holz	bedingt geeignet		