




Frässtift Z3 – mittel, mit Spanbrecher, HSS, Typ: L1630



Bestelldaten

Bestellnummer	540800 L1630
GTIN	4045197156235
Artikelklasse	52D

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-Ø 6 mm.

Frässtifte aus HSS für schwingungskritischere Anwendungen. **Form Rundkegel** (KEL).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	Rundkegel
Gesamtlänge	70 mm
Kopf-Ø	16 mm
Form	L1630
Schaft-Ø	6 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z3
Zahnungsart	mit Spanbrecher
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Kopflänge	30 mm
Serie	Zahnung Z3
Schneidstoff	HSS
Produktart	Frässtift

