

**Stativfuß, Typ: 3****Bestelldaten**

Bestellnummer	442140 3
GTIN	4045197861658
Artikelklasse	42D

Beschreibung**Ausführung:**

Permanent Magnetfüße mit prismatischer Sohle und Drehschalter. Magnetkraft wirkt über prismatische und flache Unterseite sowie die flache Rückseite des Fußes. Haftet auf allen ebenen und zylindrischen Flächen. Kräftige Schlagmagnete mit Prismensohle. Schaltung mittels Drehgriff.

Passend für:

Gelenkarme Nr. 442110 und 442114.

Technische Beschreibung

Anschlussgewinde	M10
Höhe	55 mm
Ausrichtung Anschlussgewinde	seitlich
Ausführung	Schaltmagnet
Länge	117 mm
Haftkraft	1300 N

Breite	50 mm
Produktart	Magnetfuß

Zubehör

Aufnahme für Messstativ Typ CA	442100 CA
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442100 2SM
Aufnahme für Messstativ Typ K1	442100 K1
Aufnahme für Messstativ Typ QR	442100 QR
Aufnahme für Messstativ Typ H	442100 H
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442104 2SM
Aufnahme für Messstativ Typ K2	442100 K2
Schalter für Magnetfuß Typ M	440762 M