


Garant
**Schneidenträger konvex für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich D1 / D2:
140/230mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	273826 140/230
GTIN	4045197867643
Artikelklasse	21W

Beschreibung
Ausführung:

Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.

Verwendung:

In Verbindung mit den Klemmhaltern Nr. 273800 bis 273811.

Ersatzteil:

Spannschraube Nr. 279815 9.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 – 50 % senken.

Maximaler Vorschub 0,025 mm.

Stechbreite w: 3 mm

maximale Schnitttiefe t_{max} : 18 mm

Technische Beschreibung

minimaler 1. Einstich-Ø D_1	140 mm
maximaler 1. Einstich-Ø D_2	230 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	18 mm
Einsatzart	rechts
Stechbreite w	3 mm
Produktart	Schneidenträger

Zubehör

Klemmschraube Typ 9	279815 9
Klemmschraube	279910