

Garant

Stahl-Bohrstange A.. MVUNL 93°, für Wendeschneidplatten VN., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	251725 25/16
GTIN	4045197868220
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A25R MVUNR/L 16
Spannpratze	259038 4
Gesamtlänge L	200 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Unterlegplattenschraube	259025 3
Plattengröße	16 mm
Unterlegplatte	259031 39
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	32 mm
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Spannhöhe L_2	24 mm
Mittenversatz L_3	17 mm
Schraube für Pratze	259021 4
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Unterlegplatte Typ 39	259031 39
Spannpratze Typ 4	259038 4
Schraube für Spannpratze Typ 4	259021 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500