

**Garant**
**Stahl-Bohrstange A.. MVUNL 93°, für Wendeschneidplatten VN., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251725 32/16
GTIN	4045197868237
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	250 mm
Unterlegplatte	259031 39
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
ISO-Code Halter	A32S MVUNR/L 16
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Mittenversatz $L_3$	22 mm
Spannpratze	259038 4
Unterlegplattenschraube	259025 3
Schraube für Pratze	259021 4
Spannhöhe $L_2$	31 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	40 mm
Plattengröße	16 mm
Schaft-Ø $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Schraube für Spannpratze Typ 4	259021 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Unterlegplatte Typ 39	259031 39
Spannpratze Typ 4	259038 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500