

Garant

Stahl-Bohrstange A.. MVUNL 93°, für Wendeschneidplatten VN., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	251725 40/16
GTIN	4045197868244
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplattenschraube	259025 3
Gesamtlänge L	300 mm
Schraube für Pratze	259021 1
Mittenversatz L ₃	27 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	50 mm
Plattengröße	16 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Spannhöhe L ₂	38,5 mm
Spannpratze	259038 4
Unterlegplatte	259031 39
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
ISO-Code Halter	A40T MVUNR/L 16
Schaft-Ø D _s	40 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Unterlegplatte Typ 39	259031 39
Spannpratze Typ 4	259038 4
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Schraube für Spannpratze Typ 1	259021 1
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500