

Garant**Stahl-Bohrstange A.. MVZNR 95°, für Wendeschneidplatten VN., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 32/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251728 32/16
GTIN	4045197868251
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplattenschraube	259025 3
Gesamtlänge L	250 mm
Unterlegplatte	259031 39
Plattengröße	16 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Auskraglänge L ₁	96 mm
ISO-Code Halter	A32S MVZNR/L 16
Schraube für Pratze	259021 4
Spannpratze	259038 2
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	48 mm
Mittenversatz L ₃	30 mm
Spannhöhe L ₂	31 mm
Nutztiefe T	14 mm
Schaft-Ø D _s	32 mm
Norm	Werksnorm

Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Unterlegplatte Typ 39	259031 39
Schraube für Spannpratze Typ 4	259021 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Spannpratze Typ 2	259038 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500