

Garant

Stahl-Bohrstange A.. MVZNL 95°, für Wendeschneidplatten VN.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/16mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251729 32/16
GTIN	4045197868275
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	30 mm
Auskraglänge L_1	96 mm
Spannhöhe L_2	31 mm
Unterlegplatte	259031 39
Unterlegplattenschraube	259025 3
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	48 mm
ISO-Code Halter	A32S MVZNR/L 16
passende Wendeschneidplatte	VN.. 1604..
Plattengröße	16 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Gesamtlänge L	250 mm
Spannpratze	259038 2
Schraube für Pratze	259021 4
Nutztiefe T	14 mm
Schaft-Ø D_s	32 mm
Norm	Werksnorm

Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Unterlegplatte Typ 39	259031 39
Spannpratze Typ 2	259038 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 3	259025 3
Schraube für Spannpratze Typ 4	259021 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500