

Garant

Stahl-Bohrstange A.. PTFNR 90°, für Wendeschneidplatten TN., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/22mm


Bestelldaten

Bestellnummer	251416 40/22
GTIN	4045197868305
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	259031 10
Feder-Set	259044 2
Kniehebel	259015 2
Einstellwinkel κ	90 Grad
Plattengröße	22 mm
passende Wendeschneidplatte	TN.. 2204..
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	50 mm
Gesamtlänge L	300 mm
Kniehebelschraube	259018 2
Spannhöhe L_2	38,5 mm
Mittenversatz L_3	27 mm
ISO-Code Halter	A40T PTFNR/L 22
Federstift-Set	259047 2
Schaft-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Unterlegplatte Typ 10	259031 10
Kniehebel Typ 2	259015 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500