

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. PTFNL 90°, für Wendeschneidplatten TN., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/22mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	251417 32/22
GTIN	4045197868312
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	TN.. 2204..
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	40 mm
Mittenversatz $L_3$	22 mm
Spannhöhe $L_2$	31 mm
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Plattengröße	22 mm
Kniehebel	259015 2
Federstift-Set	259047 2
Gesamtlänge L	250 mm
ISO-Code Halter	A32S PTFNR/L 22
Unterlegplatte	259031 10
Kniehebelschraube	259018 2
Feder-Set	259044 2
Schaft-Ø $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

Kniehebel Typ 2	259015 2
Unterlegplatte Typ 10	259031 10
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500