

Garant
Stahl-Bohrstange A.. PTFNL 90°, für Wendeschneidplatten TN., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/22mm

Bestelldaten

Bestellnummer	251417 40/22
GTIN	4045197868329
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kniehebelschraube	259018 2
ISO-Code Halter	A40T PTFNR/L 22
Einstellwinkel κ	90 Grad
Kniehebel	259015 2
Mittenversatz L_3	27 mm
Gesamtlänge L	300 mm
Feder-Set	259044 2
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	50 mm
Spannhöhe L_2	38,5 mm
Plattengröße	22 mm
Unterlegplatte	259031 10
passende Wendeschneidplatte	TN.. 2204..
Federstift-Set	259047 2
Schaft-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Kniehebel Typ 2	259015 2
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Unterlegplatte Typ 10	259031 10
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500