

Garant**Werkzeughalter mit Knarre lang, Ganzstahl, Gesamtlänge: 300 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	149000 300
GTIN	4045197861696
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Verschiebbarer Quergriff mit Rillen an beiden Enden zum Einrasten der Arretierkugel. Halter verchromt. Knarre umschaltbar für Links-/ Rechtsgang oder fest. **Ganzstahl-Ausführung** für hohe Drehmomentbelastung. Werkzeugaufnahme mit exaktem Rundlauf und engen Toleranzen. Spannbacken gefräst und induktivgehärtet für hohe Zähigkeit und optimale Oberflächenhärte. Patentierte Spannbackenform, präzise und sichere Aufnahme auch von Gewindebohrer-Bits mit 1/4 Zoll 6-kant-Schaft (z. B. Nr. 676307) möglich. Die Spannung erfolgt auf der kompletten 6-kant-Fläche.

Verwendung:

Geeignet zum Gewindeschneiden an tiefliegenden, schwer zugänglichen Stellen.

Hinweis:

Die Vierkantmaße weiterer Gewindebohrer- und Reibahlen-Größen finden Sie in den Tabellen der jeweiligen Produktgruppen.

Spannweite □: 4,6 - 8 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M4,5 – M12

Ersatzbacken Nr. 148710 Gr.: 110

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	300 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M4,5 – M12
Spannweite □	4,6 - 8 mm
Ersatzbacken Nr. 148710 Gr.	110
Material	Ganzstahl
Produktart	Werkzeughalter