

**Garant**
**Schlankes Hydrodehnspannfutter, BT 30 A = 85, Spann-Ø D1: 8mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	303446 8
GTIN	4045197868596
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

- Extrem schlanke Bauform (3°-Kontur).
- Ideale Dämpfungseigenschaften.
- Axiale Längenverstellung möglich.
- Schäfte hartüberdreht.

**Verwendung:**

- Besonders im Werkzeug- und Formenbau.
- Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist.
- Zum Bohren, Reiben und Fräsen.
- Zum Spannen von Werkzeugen mit Schafttoleranz h6.

**Lieferumfang:**

Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187.

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø D	40 mm
L <sub>2</sub>	46 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>3</sub>	20,8 mm
Ø D <sub>2</sub>	16 mm

Auskraglänge A-Maß	85 mm
Aufnahme	BT 30 A = 85
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

---

## Zubehör

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308760 30
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308785 30
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308765 30