

Garant
Schlankes Hydrodehnspannfutter, BT 30 A = 85, Spann-Ø D1: 10mm

Bestelldaten

Bestellnummer	303446 10
GTIN	4045197868602
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- Extrem schlanke Bauform (3°-Kontur).
- Ideale Dämpfungseigenschaften.
- Axiale Längenverstellung möglich.
- Schäfte hartüberdreht.

Verwendung:

- Besonders im Werkzeug- und Formenbau.
- Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist.
- Zum Bohren, Reiben und Fräsen.
- Zum Spannen von Werkzeugen mit Schafttoleranz h6.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302187.

Technische Beschreibung

Ø D ₂	18 mm
Auskraglänge A-Maß	85 mm
Ø D ₃	22,9 mm
Außen-Ø D	40 mm
L ₂	47 mm

Spann-Ø D ₁	10 mm
Aufnahme	BT 30 A = 85
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Zubehör

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308760 30
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308765 30
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 30	308785 30