

Garant**Kurzbohrfutter Form ADB, BT 40, Spannbereich: 0,3-10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303175 0,3-10
GTIN	4045197868794
Artikelklasse	31B

Beschreibung**Ausführung:**

Für Rechts- und Linkslauf.

Rundlaufgenauigkeit $\leq 20 \mu\text{m}$.

Mit Innenkühlung bis max. 50 bar. Max. schlanke Bauweise für gängigste \varnothing bis 10,2 mm.

Lieferumfang:

Inklusive **Spannschlüssel**.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Spannbereich	0,3 - 10,2 mm
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425	SW 4
Auskraglänge A-Maß	73 mm
Außen- \varnothing D	38 mm
Aufnahme	BT 40
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Innenkühlung	ja, mit max. 50 bar

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 20 µm
Produktart	Kurzbohrfutter

Zubehör

Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff Sechskant 4 mm	627481 4
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40