

Garant**Kurzbohrfutter, PSC 40, Spannbereich: 0,3-10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308587 0,3-10
GTIN	4045197868817
Artikelklasse	31B

Beschreibung**Ausführung:**

- **Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**
- **Für Rechts- und Linkslauf.**
- **Sandgestrahlt.**

Max. schlankes Futter für die gängigsten \varnothing 0,3 – 10,2 mm.

Lieferumfang:

Inklusive **Spannschlüssel.**

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309885; Steckschlüssel Nr. 309893.

Technische Beschreibung

Außen- \varnothing D	36 mm
Auskraglänge A-Maß	74 mm
Spannbereich	0,3 - 10,2 mm
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425	SW 4
Aufnahme	PSC 40
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 18000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
maximales Anzugsdrehmoment M _{d,max}	≤ 14 Nm
Produktart	Kurzbohrfutter

Zubehör

6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff Sechskant 4 mm	627481 4
------------------------------------------------------	----------