

**Bohrhammer, Typ: GBH228F****Bestelldaten**

Bestellnummer	075510 GBH228F
GTIN	3165140843669
Artikelklasse	03B

**Beschreibung****Ausführung:**

Robuste Bohrhämmer mit **SDS-plus Werkzeugaufnahme** und hohem Bohrfortschritt.

- **Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine.**
- **Stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren.**
- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Meißelfunktion (Drehstopp).**
- **Rechts- / Links-Lauf zum Lösen bei verklemmten Bohrern.**
- **Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall.**
- **Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl.**
- **27 % weniger Vibrationen als das Vorgängermodell durch aktive Vibrationsdämpfung.**

**Vorteil:**

Schlagenergie 3,2 Joule.

**Lieferumfang:**

Inklusive Zusatzhandgriff, Maschinentuch. Inklusive Schnellspannbohrfutter 13mm, Wechselfutter SDS-plus, Tiefenanschlag 210 mm, L-BOXX 136.

**Hinweis:**

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851– 073866.

**Technische Beschreibung**

maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	30 mm
--------------------------------	-------

maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	28 mm
maximale Vibration nach EN	11 m/s <sup>2</sup>
Herstellerbezeichnung	GBH 2-28 F
Werkzeugaufnahme Form	SDS-Plus
Gewicht	3,1 kg
Leistungsaufnahme	880 W
Schlagenergie	3,2 J
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximale Schlagzahl	4000 min <sup>-1</sup>
Schaft	SDS Plus
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung	Netzbetrieben
geeignet für Material	Mauerwerk
geeignet für Material	Stahl
geeignet für Material	Stein
geeignet für Material	Beton
Produktart	Bohrhammer

## Zubehör

Hartmetall-Mehrzweckbohrer Bohrer-Ø 8 mm	787040 8
Hartmetall-Mehrzweckbohrer-Satzlang Bohrer-Ø 6-12 mm	787055 6-12
Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang Bohrer-Ø 6 mm	787045 6
HM-Mehrzweck-Bitbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3) Bohrer-Ø 6 mm	787047 6
Hartmetall-Mehrzweckbohrer Bohrer-Ø 4 mm	787040 4
HM-Mehrzweck-Bitbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3) Bohrer-Ø 8 mm	787047 8
Hartmetall-Mehrzweckbohrer Bohrer-Ø 6 mm	787040 6
Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang Bohrer-Ø 12 mm	787045 12
	787060 10

Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang mit SDS-plus-Aufnahme  
Bohrer-Ø 10 mm

Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang Bohrer-Ø 8 mm	787045 8
HM-Mehrzweck-Bitbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3) Bohrer-Ø 10 mm	787047 10
Hartmetall-Mehrzweckbohrer Bohrer-Ø 10 mm	787040 10
Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang Bohrer-Ø 10 mm	787045 10
Hartmetall-Mehrzweckbohrer Bohrer-Ø 12 mm	787040 12
HM-Mehrzweck-Bitbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3) Bohrer-Ø 4 mm	787047 4
Hartmetall-Mehrzweckbohrer Bohrer-Ø 5 mm	787040 5
Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang mit SDS-plus-Aufnahme Bohrer-Ø 8 mm	787060 8
Hartmetall-Mehrzweckbohrer-Satz Bohrer-Ø 4-10 mm	787050 4-10
Hartmetall-Mehrzweck-Bitbohrer-Satz, 1/4 Zoll (E 6,3) Bohrer-Ø 4-10 mm	787057 4-10
Hartmetall-Mehrzweckbohrerlang mit SDS-plus-Aufnahme Bohrer-Ø 12 mm	787060 12
HM-Mehrzweck-Bitbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3) Bohrer-Ø 5 mm	787047 5