

Garant
Schlankes Hydrodehnspannfutter, BT 40 A = 160, Spann-Ø D1: 8 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	303467 8
GTIN	4045197868893
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

- **Extrem schlanke Bauform (3°-Kontur).**
- **Ideale Dämpfungseigenschaften.**
- **Axiale Längenverstellung möglich.**
- **Schäfte hartüberdreht.**

Verwendung:

- **Besonders im Werkzeug- und Formenbau.**
- **Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist.**
- **Zum Bohren, Reiben und Fräsen.**
- **Zum Spannen von Werkzeugen mit Schafttoleranz h6.**

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, Reduzierhülsen Nr. 302135 – 302180.

Ø D₂: 18 mm

Ø D₃: 34,6 mm

Außen-Ø D: 49,5 mm

L₂: 111,5 mm

Technische Beschreibung

Ø D ₃	34,6 mm
Spann-Ø D ₁	8 mm
Außen-Ø D	49,5 mm

L ₂	111,5 mm
Ø D ₂	18 mm
Aufnahme	BT 40 A = 160
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Zubehör

Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel 40 SK	308830 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel 40 SK	308820 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308780 40
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend für Steilkegel 40 SK	308810 40
Anzugsbolzen Hurco 60° mit Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308803 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel 40 SK	308812 40

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308805 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzen Hurco 60° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308804 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40