



Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm mittelhart, Außen-Ø: 75Mmm



Bestelldaten

Bestellnummer	553920 75M
GTIN	4045197526267
Artikelklasse	52E

Beschreibung

Ausführung:

Optimale Verbindung von Schleifteller und Schleifscheibe durch Schnellspannsystem (Innengewinde). Einfacher, schneller Blattwechsel von Hand, auch nach hartem Einsatz. Gummi-Schleifteller **Schaft-Ø 6 mm**. Zur Aufnahme von Schleifscheiben mit **Schnellspannsystem Metallverschluss**.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen im Werkzeug-, Formen- und Modellbau, Maschinen-, Apparate- und Behälterbau.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Härtegrad	mittelhart
Außen-Ø	75 mm
Schaft-Ø	6 mm
Produktart	Stützteller

