

Grenzwellennutenlehre, P9, Nennmaß: 5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	484402 5
GTIN	2050001063274
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Grenzwellennutenlehren mit Gut- und Ausschusseite. Gutseite mit **Abnutzungsaufmaß** nach DIN 7164. Lehrenkörper aus gehärtetem Stahl.

Grenzwellennutenlehren **mit Toleranzklasse P9.**

Verwendung:

Zum Prüfen von Flachpassungen z. B. von Nuten.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164.**

Technische Beschreibung

Nennmaß	5 mm
Toleranzfeld	P
Qualität	9
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Werkstoff	gehärteter Stahl
Passung	P9
Produktnamensattribut	P9
Kalibrierung	L6
Produktart	Grenzwellennutenlehre

Dienstleistungen

KalibrierungGrenzlehrdorn maximaler \varnothing 20 mm

028300 20