


3M Roloc™**Schleifscheibe 984F, Ø 50,8 mm, Körnung: 36**

Bestelldaten

Bestellnummer	554005 36
GTIN	30051141277012
Artikelklasse	53M

Beschreibung

Ausführung:

Sehr hohe Abtragsleistung und Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn (CER).

Das **Schnellwechselsystem** mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

Mit präzisionsgeformtem **Cubitron™ II** Schleifkorn.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Mit hartem Stützteller Nr. 554089 verwenden.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

Technische Beschreibung

Körnung	36
Scheiben-Ø	50,8 mm
Schleifmittel	Cubitron™ II
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik

Schleifmittelunterlage	kantenstabile Unterlage
Produktnamensattribut	Ø 50,8 mm
Herstellerbezeichnung	984F
passend für Schnellwechselsystem	Roloc™
maximale Drehzahl	25000 min ⁻¹
Produktart	Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmhart Außen-Ø 50 mm	554089 50
---	-----------