


3M Roloc™**Schleifscheibe 237AA, Ø 50,8 mm, Körnung: 280**

Bestelldaten

Bestellnummer	554008 280
GTIN	2050001743046
Artikelklasse	53M

Beschreibung

Ausführung:

Das **Schnellwechselsystem** mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

237AA Trizact™ mit feinstrukturierter Pyramidenoberfläche aus kleinsten Aluminiumoxid-Mineralpartikeln.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Speziell zur **Oberflächenveredelung** von harten, schwer zu bearbeitenden Werkstoffen wie **INOX, Titan, hochlegierten Stählen** etc. Konstanteres, **reproduzierbares Finish und längere Standzeit** gegenüber Schleifscheiben in vergleichbarer Körnung.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

Technische Beschreibung

3M-Körnungsbezeichnung	A65
Farbcode	orange

Körnung	280
Scheiben-Ø	50,8 mm
Schleifmittel	Aluminiumoxid Mineralpartikel (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Produktnamensattribut	Ø 50,8 mm
Herstellerbezeichnung	237AA Trizact™
maximale Drehzahl	25000 min ⁻¹
Produktart	Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmweich Außen-Ø 50 mm	554091 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmmittelhart Außen-Ø 50 mm	554093 50
Kunststoff-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm Außen-Ø 50 mm	554090 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmmittel Außen-Ø 50 mm	554092 50

Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmhart Außen-Ø 50 mm

554089 50