




Ultra Spannkralle, eckig, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	370034 3
GTIN	4046368339006
Artikelklasse	37M

Beschreibung

Ausführung:

- **Kontur der Kralle erzeugt einen leichten Niederzug.**
- **Niedrige Spannhöhe spart Material.**
- **Höhere Schnittwerte durch formschlüssige Spannung.**

Verwendung:

Als Anschlag in Vorrichtungen in Kombination mit den Pitbull-Klemmen Nr. 370025; 370030 oder den Exzenter-Spannklemmen Nr. 370001; 370005; 370008.
Ideal für Mehrfachspannung.

Lieferumfang:

1 Spannkralle inklusive Schraube.

Technische Beschreibung

Breite B	25,4 mm
empfohlene Klemmhöhe	1,5 - 3 mm
Länge L	19,05 mm
Höhe H	7,92 mm
Ø D ₁	für M5
Schraube nach Norm	M5×12
Norm	DIN 7984

Produktart

Spannkralle