



Fächerschleifscheibe SLTT (ZA-Power), flach-schräg für Stahl und INOX, Ø 178 mm, Körnung: 40



Bestelldaten

Bestellnummer	565413 40
GTIN	4027497388790
Artikelklasse	53L

Beschreibung

Ausführung:

Die **patenterte, sichelförmige Lamellenform** und Anordnung ermöglichen höchste Belagdicke für außergewöhnliche Abschleifleistung und Standzeit.

Robuster Trägerteller aus Stahlblech. Leise und vibrationsarm.

Spezielle **Zirkonkorund-Mischung** mit schleifaktiver Beschichtung für kühlen Schliff.

Verwendung:

Für **höchste Abschleifleistung** bei langer Standzeit.

Hinweis:

Tellerlose Fächerschleifscheiben SLTflex für weichen Schliff, Kehlnahtbearbeitung, etc. finden Sie unter Nr. 566300 ff.

Technische Beschreibung

Körnung	40
Formbeschreibung	flach-schräg
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheiben-Ø	178 mm
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Produktnameattribut	Ø 178 mm
Trägerteller	Stahlblechteller
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet		
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		